

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/furutech-nano-liquid-p-8388.html>

Furutech Nano Liquid

Cena brutto	765,00 PLN
Cena netto	621,95 PLN
Numer katalogowy	NANOLIQUID

Opis produktu

Wysokiej jakości środek w płynie poprawiający kontakt Furutech NANO LIQUID

- Ożywia stare połączenia i poprawia jakość nowych połączeń
- Cząsteczki Nano Liquid są tak małe, że wypełniają wszelkie otwory pęcherzyków powietrza pozostałe podczas procesu poliwielania po szczotkowaniu złączy. Rezultatem jest znacznie lepszy kontakt pomiędzy metalowymi powierzchniami.
- Nano Liquid to wynik dbałości Furutecha o szczegóły dotyczące każdego aspektu transmisji sygnału. Użyj tylko trochę!
- Ten produkt to supermikrocząstka (z technologią nanometrową) wykonana z dwóch materiałów, tj. czystego złota i czystego srebra.
- Średnica cząstek wynosi maksymalnie 8 nm, tj. 8/1 000 000 mm.
- Opakowanie zawiera 2 ml płynu

Ilustracja wydajności Nano Liquid:

1. Olej skwalenowy może usuwać tlenek itp., formować powierzchnię metalu, oczyszczać powierzchnię i usuwać zanieczyszczenia, aktywować powierzchnię metalu.
2. Zastosuj zasadę adsorpcji atomowej, aby złota i srebrna supermikrocząsteczka mogła średnio przylegać do metalowej powierzchni; Wypełnij przekrój wklęsło-wypukły na powierzchni, zwiększ pole przewodzenia elektrycznego i obniż impedancję (Ω).
3. Tymczasem stabilny olej skwalenowy może tworzyć warstwę ochronną na powierzchni metalu, aby zapobiec ponownemu utlenianiu. Wykorzystaj jego doskonały efekt adsorpcji, aby uśrednić super-mikrocząsteczki złota i srebra i stabilnie przylegać do powierzchni metalu.

Cechy

- Aspekt audio: Ogólna poprawa dźwięku o wysokiej, średniej i niskiej częstotliwości. Głośność, echo, rozszerzenie, penetracja, rozdzielczość i wycucie poziomu, jakości i poczucie realizmu ulegają znacznej poprawie.
- Aspekt wideo: Popraw rozdzielczość, ostrość, kolor, jasność, głębię tła i jakość grafiki.
- Aspekt komputerowy: Ulepsz przewodnictwo, zmniejsz impedancję w każdym terminalu i zapobiegij przegrzaniu i wygładzeniu procesora oraz ustabilizowaniu działania. Zmniejsz częstotliwość przestojów.
- Wysoki puls, punkt połączenia o dużym prądzie: Zahamuj przegrzanie, oszczędzaj energię i skróć czas wyłączenia.
- Wszystkie rodzaje wtyczek, gniazdek. Aspekt połączenia prasy: aktywuj metalową powierzchnię, zwiększ powierzchnię przewodzącą i ulepsz przewodnictwo.
- Wszystkie rodzaje przesuwanych, tocznych przełączników. Aspekt połączenia dynamicznego: Wzmocnienie efektu czystości, ochrony i smarowania powierzchni styku oraz zwiększenie przewodności. Wyeliminuj zjawisko utleniania i zwiększ żywotność produktu.
- Wszystkie rodzaje szczotek silnika - aspekt przewodzenia prądu: Wzmacnia efekt czystości, ochrony i smarowania powierzchni styku oraz zwiększa przewodność. Wyeliminuj zjawisko utleniania, unikaj iskier i zużycia powierzchni styku oraz zwiększ żywotność szczotki i mocy.

- Sprzęt pomiarowy, komunikacyjny i medyczny: Popraw przewodność, smarowanie i ochronę. Unikaj nieprawidłowego działania.