

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/furutech-ncf-clear-line-xlr-m-p-8424.html>

Furutech NCF Clear Line XLR M



Cena brutto	1 675,00 PLN
Cena netto	1 361,79 PLN
Numer katalogowy	NCFCLEARLINEXLRM

Opis produktu

...eksperymentowałem z NCF Clear Line (RCA na wejściu i wyjściu liniowym mojego przedwzmacniacza Accuphase C-2450. Efekty przy użyciu terminala wejścia liniowego były znakomite:

- Stosunek sygnału do szumu (S/N) polepszony, w wyniku czego każdy dźwięk stał się wyraźny i wyraźny.
- Nastąpiła poprawa reakcji transjentów i kontroli dynamiki, co doprowadziło do radykalnej poprawy poczucia mocy i żywości dźwięku.
- Zwiększyła się przejrzystość, dzięki czemu wokale i instrumenty smyczkowe stały się bardziej melodyjne.
- Podbarwienia zniknęły, co doprowadziło do uzyskania naturalnej tekstury dźwięku.
- Rozszerzył się zakres dynamiki, dając dźwięk pełen ciepła.
- Ogólny dźwięk stał się podobny do ulepszanego przedwzmacniacza lub wzmacniacza mocy, zapewniając znaczny zwrot z inwestycji

..... Japoński Redaktor HiFi – Stereo Magazine Japan

NCF Clear Line-XLR (M/męski) (materiał korpusu z formułą Nano Crystal² (NCF) i zaciski tłumiące)

Korpus uformowany z żywicy polimerowej ciekłokrystalicznej NCF. Żywica zawiera nylon, włókno szklane, krystaliczne cząstki piezoelektryczne o wielkości nano, proszek węglowy i specjalny antyrezonansowy materiał Furutech „NCF”. Ten sam specjalny materiał tłumiący NCF jest wtryskiwany do rodowanych, jednocześnie pinów przewodzących z czystej miedzi α (Alpha) NCF Clear Line XLR(M)!

Hybrydowe kondensatory ceramiczne

Zawierają kondensator ceramiczny klasy audio (typ pasywny), który poprawia parametry akustyczne urządzeń. Zespół Furutech'a poświęcił niezliczone godziny na testy, aby określić idealny typ i specyfikacje kondensatora, które pomogą Ci osiągnąć najwyższą jakość dźwięku. Pokryto zewnętrzną warstwę kondensatora ceramicznego wysokowydajną, specjalną powłoką tłumiącą w kolorze srebrnym, aby stłumić wszelkie niepożądane vibracje i zwiększyć klarowność dźwięku. Kondensator ceramiczny jest również wyposażony w zaawansowaną technologię strojenia, która eliminuje wszelkie zakłócenia powodowane przez zaciski wyjściowe sprzętu, zapewniając najlepsze możliwe wrażenia dźwiękowe.

CECHY

NCF Clear Line-XLR (formuła Nano Crystal² (NCF) materiał korpusu i klipsy tłumiące)

1. NCF Clear Line-XLR (F) (CF-602F (R) NCF XLR-P)
2. NCF Clear Line-XLR (M) (CF-601M (R) NCF XLR-P)
3. Pierścień korpusu obudowy NCF Clear Line został uformowany ze specjalnej tłumiącej rezonans stali nierdzewnej i materiału NCF firmy Furutech, a obudowa zbudowana jest z 4 warstw specjalnego hybrydowego włókna węglowego o kutej teksturze NCF.
4. Częściowo uszczelniona komora powietrzna – wewnętrzna komora powietrzna jest uszczelniona ciśnieniowo, co zapewnia dodatkowy efekt tłumienia.
5. Osłona końcowa NCF jest wykonana ze specjalnego, odpornego na ciepło nylonu i materiału NCF firmy Furutech, co zapewnia lepszą skuteczność – doskonałe tłumienie rezonansu w celu poprawy równowagi tonalnej.
6. Główny korpus i skorupa produktu są mocowane za pomocą specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odpornych na wstrząsy śrub zabezpieczających ze stali nierdzewnej. Fabrycznie dostosowana do optymalnej wartości momentu obrotowego dla wydajności.

Uwaga:

- * Śruby tego produktu są zamocowane. Proszę nie demontować ani nie modyfikować samodzielnie.
- * Zalecamy wygrzewanie przez 24 godziny lub dłużej.
- * Wzór skorupy różni się w zależności od produktu, ale wszystkie mają teksturę włókna węglowego, kompozytowego materiału tłumiącego. Nie ma to wpływu na działanie produktu.
- * W niektórych częściach Furutech wykorzystuje niemagnetyczną stal nierdzewną. Jednakże części ze stali nierdzewnej mogą wykazywać słaby magnetyzm z powodu naprężeń powstałych podczas produkcji. Nie ma to wpływu na wydajność.